



Super Glue-3: Perfect Pen

Hoja de Datos Técnicos

Versión: 1.1

Fecha: 01/06/2016

Adhesivo instantáneo

1. Tipo de producto

Super Glue-3 Perfect Pen de Loctite es un adhesivo monocomponente a base de cianoacrilato y de viscosidad media en un formato de bolígrafo compresible para aplicaciones muy precisas. El producto está diseñado para su utilización en el hogar. Forma uniones fuertes en una gama muy variada de materiales que pueden ser tanto porosos como no porosos.

2. Campo de Aplicación

- Su fórmula de no goteo hace que pueda ser usado para aplicaciones en vertical o suspendidas.
- Pega al instante la mayoría de materiales, en especial caucho, plástico, cuero, porcelana, cerámica, madera, metal, cartón y papel.
- No apto para unir polipropileno, polietileno, teflón®, silicona, vidrio, skai, cuero muy caliente, espumas o PVC blando.
- No utilizar Super Glue 3 para recipientes que deban contener líquidos calientes.

3. Propiedades

- **Color:** Transparente
- **Densidad:** 1.1 g/mL a 20°C.
- **Resistencia final:** 10-20 N/mm². (Varía en función de los materiales unidos).
- La dureza final se alcanza al cabo de 12-24 horas.
- Viscosidad: Gel.
- Cumple la norma EN204-D3 de resistencia al agua. Resiste el lavavajillas.

4. Modo de empleo

1. Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias de polvo y grasa y encajen perfectamente.
2. Enroscar la boquilla en el tubo perforando el cierre en sentido horario en la base hasta que cese el sonido de "click". Retire el tapón.
3. Presionar suavemente el Loctite Perfect Pen para aplicar una cantidad mínima sobre una de las superficies a unir.

4. Unir las dos piezas entre si inmediatamente manteniéndolas presionadas durante el tiempo de fijación (entre 15-60 segundos).
5. No manipular la unión hasta pasados 10 minutos o mejor durante toda la noche hasta que la unión alcance la máxima fuerza.

5. Consejos prácticos

- Asegúrese de que el producto no esté en contacto con la piel.
- Evite salpicaduras y proteja tanto su ropa como la superficie de trabajo.
- Elimine el producto endurecido con el producto Loctite Limpiapegamento.
- Para mejores resultados, las aplicaciones deben realizarse a temperatura ambiente (15-30°C) y con un mínimo de un 30% de humedad relativa.
- Para optimizar el tiempo de vida, limpiar la boquilla con una tela para remover el exceso de adhesivo, colocar la tapa y almacenar el producto en un lugar fresco y seco.

6. Tiempos

- **Tiempo de fijación y manipulación:** el tiempo de fijación es entre 5-30 segundos, dependiendo del sustrato.
- **Tiempo de endurecimiento:** Al cabo de 12 horas alcanza su resistencia final.

Los tiempos pueden variar en función de la naturaleza de los sustratos y de las condiciones de aplicación.

7. Presentación

- Bolígrafo compresible de 4g.

8. Plazo de validez y almacenamiento

Cerrar bien el frasco después de usarlo y guardar en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento es de 30 meses. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

9. Indicaciones de seguridad

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en <http://mysds.henkel.com>, o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



HENKEL IBÉRICA S.A.
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100

